



Vægtsæt til trehjulstræk

Traktionsenhed i Greensmaster® 3300-/3400-serien

Modelnr. 120-5750

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele


Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Hjulvægt	1	Monter sættet.
Vægtplade	3	
Låsemøtrik	4	
Trykskive	2	
Tap	2	
Hjulvægtsadapter	2	
Sekskantskrue	2	

Vigtigt: GR3300/3320 overholder EN ISO 5395 og ANSI B71.4-2017, når dette sæt er monteret sammen med 3WD-sættet.

- Parker maskinen på en plan overflade.
- Sluk for motoren, vent på, at alle bevægelige dele standser, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.
- Løft maskinen med en donkraft ved donkraftpunktet (Figur 1).
- Fjern parvist de 4 hjulmøtrikker på hjulet placeret diagonalt modsat af hinanden (Figur 1).
- Fjern dækket og sæt det til side til senere montering.
- Fjern de 2 låsebolte, der fastholder hjulmotoren til styrehjulsgaflen (Figur 1).
- Monter 3 vægtplader på højre side af styrehjulsgaflen med 2 sekskantbolte ($\frac{1}{2}$ " x 6") og 2 låsemøtrikker fra sættet (Figur 1).
Bemærk: Tilspænd låsemøtrikkerne med et moment på 88-115 Nm.
- Placer vægten på hjulfælgen fra det afmonterede dæk for at bestemme placeringen af ventilspindlerne og vægtens fastgørelsesanordninger.
Bemærk: Marker de 2 huller på hjulet, hvor vægtens fastgørelsesanordninger skal placeres.
- Monter dækket med de 2 hjulmøtrikker, som du fjernede tidligere, i de 2 andre (umarkerede) huller.
- Skru de 2 vægtadaptere fra sættet på de 2 resterende hjultapper (markerede huller).
Bemærk: Placer vægtadapteren, så de koniske ender vender mod hjulet.
- Tilspænd hjulmøtrikkerne og vægtadapterne med et moment på 94 til 122 Nm.
- Skru en tap helt ind i hver af de 2 vægtadaptere.
- Monter hjulvægten over tappene, vægtadapterne og ventilspindlen.
Vigtigt: Undlad at beskadige ventilspindlen.
- Fastgør hjulvægten til adapterne med to skiver og låsemøtrikker.
Bemærk: Tilspænd låsemøtrikkerne med et moment på 88-115 Nm.
- Sænk maskinen.
- Tilspænd hjulmøtrikkerne, vægtadapterne og låsemøtrikkerne med et moment på 88 til 115 Nm for hver 200. driftstime.





G016255

g016255

Figur 1

- | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Låsemøtrik (4) | 5. Hjulvægtsadapter (2) | 9. Donkraftpunkt |
| 2. Trykskive (2) | 6. Sekskantbolt (2) | 10. Styrehjulsgaffel |
| 3. Hjulvægt | 7. Hjulmøtrik (4) | 11. Vægtplader (3) |
| 4. Tap (2) | 8. Hjulmotor | |